

**VNMG 160408, Gatunek: SW05****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251824 SW05
GTIN	4960664629978
Klasa artykułu	25E

Opis

VNMG 160408 SW05 Gatunek: rozmiar 05

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mm

posuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 140 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	MU
Zastosowanie główne	Ti
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Gatunek	rozmiar 05

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia