

**VNMG 160404, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Klasa artykułu	25E

**Opis**

VNMG 160404 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	MQ
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia