

HOLEX®**VNMG 160404 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251832 HBX130
GTIN	4045197665133
Klasa artykułu	22D

Opis

VNMG 160404 zestaw po 10 szt. HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,75 - 4 mmposuw f : 0,08 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,75 - 4 mm
Łamacz wiórów	MM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,08 - 0,35 mm/obr,
Zastosowanie główne	M

Gatunek	HBX130
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Noże eco
Seria	Noże
Seria	Głowice skrawające
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,