

Garant**Mikrogłowica wytaczająca Cyfrowa Ø 0,3 - 19,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237498
GTIN	4045197816443
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Dokładność nastawiania 0,01 mm na kreskę na skali / przez noniusz 0,002 mm w Ø. cyfrowe głowice wykręcane z **dodatkowymi, precyzyjnymi możliwościami odczytu na 0,001 mm w Ø** przez **cyfrową jednostkę wskazującą nr 237601** (do zamówienia oddzielnie).
Ustawienie Ø z minimalnym luzem przez bezpośredni system pomiarowy.

Zastosowanie:

Z wytaczakiem nr 237621, adapterem nr 237624 i płytką skrawającą nr 237625.

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	32 mm
Ø trzonu D ₂	16 mm
Ø D ₃	7 mm
Ø zewn. D ₁	32 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

