

Garant**Mikrogłowica wytaczająca Cyfrowa Ø 0,3 - 7,1 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 237493 |
| GTIN | 4045197816436 |
| Klasa artykułu | 29W |

Opis**Wykonanie:**

Dokładność nastawiania 0,01 mm na kreskę na skali / przez noniusz 0,002 mm w Ø. cyfrowe głowice wykręcane z **dodatkowymi, precyzyjnymi możliwościami odczytu na 0,001 mm w Ø** przez **cyfrową jednostkę wskazującą nr 237601** (do zamówienia oddzielnie).
Ustawienie Ø z minimalnym luzem przez bezpośredni system pomiarowy.

Zastosowanie:

Z wytaczakiem nr 237621, adapterem nr 237624 i płytą skrawającą nr 237625.

Opis techniczny

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ø zewn. D ₁ | 25 mm |
| Ø D ₃ | 4 mm |
| Długość użyteczna L ₁ | 25 mm |
| Ø trzonu D ₂ | 10 mm |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |

