

**Zest. do wytaczania precyzyjnego Ø 9,75-164 mm, złącze: SK40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237566 SK40
GTIN	4045197816689
Klasa artykułu	29W

**Opis****Wykonanie:**

Z **cyfrową głowicą wytaczarską** nr 237568, **cyfrowym modulem wskazującym** nr 237601, wytaczakiem wraz z akcesoriami w kufrze.

**Dokładność nastawy 0,01 mm na kreskę podziałki / przez noniusz 0,002 mm średnicy.**

**Z dodatkowymi, precyzyjnymi możliwościami odczytu do 0,001 mm średnicy.**

Ustawienie Ø bardzo małym luzem przy zmianie kierunku.

**dla Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Zastosowanie:**

Do wytaczaków z Ø chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO **typu CC..0602...**

**w dostawie::**

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237568 SK40

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237565

1 płytkę skrawającą: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

**Część zamienna:**

śruba do płytek skrawających nr 219830.

**Zalecenie:**

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.  
chłodzenie wewnętrzne: tak

---

## Opis techniczny

złącze	SK40
chłodzenie wewnętrzne	tak