

Garant**Głowica wytaczarska precyzyjna Ø 9,75 – 88,1 mm, złącze: BT40****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 237568 BT40 |
| GTIN | 4045197816474 |
| Klasa artykułu | 29W |

Opis

Głowica wytaczarska precyzyjna Ø 9,75 – 88,1 mm BT40 Ø zewn. D₁: 55 mm
Długość użyteczna L₁: 63 mm
długość wysięgu A: 90 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ø zewn. D ₁ | 55 mm |
| Długość użyteczna L ₁ | 63 mm |
| złącze | BT40 |
| długość wysięgu A | 90 mm |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |

Akcesoria

System do wytaczania precyzyjnego \varnothing 9,75-164 mm złącze BT40

237566 BT40

System do wytaczania precyzyjnego cyfrowego z końcówką wrzeciona \varnothing 9,75 – 88,1 mm złącze BT40

237567 BT40