

Garant**Głowica wytaczadła złącze HW, odczyt cyfrowy, złącze: HW50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237602 HW50
GTIN	4045197816634
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

dokładność dosuwu 0,001 mm na Ø **za pomocą wyświetlacza cyfrowego.** Nr 23 7601.

Zastosowanie:

Preferowane z płytą skrawającą nr 237695 – 237698.

Z uchwytem nr 237651 – 237656.

wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237604 5 do rozszerzenia w zakresie Ø od 104,9 do 134,1.

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	90 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC..09T3..
złącze	HW50
Śruby do mocowania płytek	237606 rozm. 2
zakres wrzecion o Ø	66,9 - 87,1 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

Karta danych

Rodzaj produktu

Narzędzie wrzecionowe