

**VNMG 160408, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Klasa artykułu	25E

**Opis**

VNMG 160408 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,75 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,75 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	MS
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
posuw $f$	0,1 - 0,35 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Zastosowanie główne	M

Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia