

**CC.T 09T304, Gatunek: CA6525**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260196 CA6525
GTIN	4960664491827
Klasa artykułu	25E

## Opis

CC.T 09T304 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 3 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 140 m/min

## Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 140 m/min
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	3,25 mm

Łamacz wiórów	GK
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia