

**Garant****CC.T 09T304, Gatunek: HU7310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CC.T 09T304 HU7310 Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 4 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 350 - 600 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Łamacz wiórów	AM
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 4 mm
Zastosowanie główne	N
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia