

Garant**CC.T 09T308, Gatunek: HU7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260152 HU7310
GTIN	4045197668219
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Zastosowanie główne	N
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Łamacz wiórów	AM
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM

powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia