

Garant**CC.T 120404, Gatunek: HU7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260158 HU7310
GTIN	4045197668417
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Zastosowanie główne	N
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AM
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM

powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia