

**CCMT 060202, Gatunek: CA6525**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260190 CA6525
GTIN	4960664491766
Klasa artykułu	25E

## Opis techniczny

Łamacz wiórów	GK
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia