



## KNUX 160405R Zestaw 10-elementowy, Gatunek: HBX130



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	251090 HBX130
GTIN	4045197664013
Klasa artykułu	22D

### Opis

KNUX 160405R Zestaw 10-elementowy HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MG

zwijacz i łamacz wiórów: 3,2 mm

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 6 mm

posuw  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 200 m/min

### Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania $a_p$	1 - 6 mm
posuw $f$	0,2 - 0,7 mm/obr,
zwijacz i łamacz wiórów	3,2 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	MG
promień naroża	0,5 mm
Gatunek	HBX130
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160405R
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia