


Korpus KOMET®, 4×D, Ø D: 46 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	236653 46
GTIN	4047109095915
Klasa artykułu	24K

Opis
Wykonanie:

- **pewność obróbki do 4×D.**
- **szttywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasują do koronki wiertła: 46 - 54 mm

Długość użyteczna L_1 : 215 mm

Ø korpusu d_1 : 44,5 mm

długość całkowita L_{ges} : 280 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 80 mm

Opis techniczny

pasują do koronki wiertła	46 - 54 mm
Ø D_s chwytu ABS®	80 mm
Ø korpusu d_1	44,5 mm
długość całkowita L_{ges}	280 mm
Długość użyteczna L_1	215 mm
Ø nomin. D	46

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi