



Korpus KOMET®, 8×D, Ø D: 72 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236654 72
GTIN	4047109096011
Klasa artykułu	24K

Opis

Wykonanie:

- **pewność obróbki do 8 (9)×D**
- **sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasują do koronki wiertła: 72 - 81 mm

Długość użyteczna L₁: 610 mm

Ø korpusu d₁: 70,5 mm

długość całkowita L_{ges}: 690 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 100 mm

Opis techniczny

Ø korpusu d ₁	70,5 mm
pasują do koronki wiertła	72 - 81 mm
długość całkowita L _{ges}	690 mm
Ø D _s chwytu ABS®	100 mm
Długość użyteczna L ₁	610 mm
Ø nomin. D	72

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	8×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi