


**Korpus KOMET®, 4xD, Ø D: 65 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236653 65
GTIN	4047109095939
Klasa artykułu	24K

**Opis**
**Wykonanie:**

- **pewność obróbki do 4xD.**
- **szttywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

**Zastosowanie:**

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

**wskazówka:**

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasują do koronki wiertła: 65 - 71 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 295 mm

Ø korpusu  $d_1$ : 63,5 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 375 mm

Ø  $D_s$  chwytu ABS®: 80 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita $L_{ges}$	375 mm
Długość użyteczna $L_1$	295 mm
pasują do koronki wiertła	65 - 71 mm
Ø korpusu $d_1$	63,5 mm
Ø $D_s$ chwytu ABS®	80 mm
Ø nomin. D	65

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi