

**KÄRCHER****Urządzenia do czyszczenia części, Typ: BIO****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082940 BIO
GTIN	2050001938077
Klasa artykułu	03P

**Opis****Wykonanie:**

Urządzenie do czyszczenia, wykonane z materiałów wysokiej jakości. Intensywne czyszczenie przy użyciu środków czyszczących na bazie wody, **bez rozpuszczalników**, zapewnia łatwe usunięcie smarów, olejów i innych zanieczyszczeń. Przez zastosowanie odpowiednich środków czyszczących można poza tym zakonserwować części na określony czas. Oleje, środki smarne i inne smary zostają automatycznie poddane rozkładowi za pomocą mikroorganizmów. Ergonomicznie ukształtowana strefa pracy.

**Zastosowanie:**

Np. produkcja, konserwacja, warsztat, obróbka metali.

oznaczenie producenta: PC 100 M2 BIO

Napięcie w sieci: 220 - 240 V

liczba faz prądu: 1

pojemność zbiornika: 80 l

długość całkowita urządzenia: 952 mm

szerokość całkowita urządzenia: 1181 mm

**Opis techniczny**

moc grzewcza	1 kW
--------------	------

ładowność użytkowa	100 kg
pojemność zbiornika	80 l
częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
wysokość całkowita urządzenia	1067 mm
poziom ciśnienia akustycznego	58 dB(A)
długość całkowita urządzenia	952 mm
szerokość całkowita urządzenia	1181 mm
maks. temperatura	40 °C
liczba faz prądu	1
masa	44 kg
materiał obudowy/ramy	tworzywo sztuczne HDPE (polietylen wysokociśnieniowy)
Napięcie w sieci	220 - 240 V
moc przyłącza	1 kW
ciśnienie	0,3 bar
oznaczenie producenta	PC 100 M2 BIO
wydajność	900 l/h
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Urządzenia do czyszczenia części

## Akcesoria

Środek do czyszczenia części BIO oznaczenie producenta BCPMS	082942 BCPMS
Środek do czyszczenia części BIO oznaczenie producenta BIO20	082942 BIO20
Mata filtracyjna 3-warstwowa do środka czyszczącego BIO Typ BIO	082948 BIO