

**Garant**
**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/08 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 20/08 mm kod ISO uchwytu: PWLNR/L 2020K08  
 pasująca wymienna płytki skrawająca: WN.. 0804..  
 Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 25 mm  
 długość główki L<sub>1</sub>: 20 mm  
 długość całkowita L: 125 mm  
 płytki podporowa: 259031 40

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	20 mm
Dźwigienka	259015 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Miejsce połączenia / podziału	20×20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0804..
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
wielk. płytki	8 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
kod ISO uchwytu	PWLNR/L 2020K08
płytki podporowa	259031 40
śrubado dźwigni	259018 2

długość całkowita L	125 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259100
płytki podporowa	259579
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
Dźwigienka	259000
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
płytki podporowa Typ 40	259031 40
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2