

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
zatrzask. kołk.	259049 2
płytk. podporowa	259031 41
pasująca wymienna płytk. skrawająca	WN.. 0804..
Zestawy śrub,	259023 2
długość główki L <sub>1</sub>	31 mm
Wielkość chwytu	25 mm
łapki zaciskowej	259038 12
kod ISO uchwytu	MWLN/L 2525M08
wielk. płytki	8 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
płytki podporowa Typ 41	259031 41
zatrask. kołek. Typ 2	259049 2
Zestawy śrub, 10 -elem. Typ 2	259023 2
łapka zaciskowa Typ 12	259038 12
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500