

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251008 32/16
GTIN	4045197654632
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 3
wielk. płytki	16 mm
płytki podporowa	259031 4
Wielkość chwytu	32 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
zacisk	259038 16
śruby do zacisków	259021 3
pasująca wymienna płytki skrawająca	KNUX 1604.. R/L
długość główki L ₁	32 mm
kod ISO uchwytu	CKJNR/L 3232P16
sprężyna	259046 3
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 3	259044 3
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
łapka zaciskowa Typ 16	259038 16
płytki podporowa Typ 4	259031 4
śruba do łapki zaciskowej Typ 3	259021 3
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
sprężyna Typ 3	259046 3
Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600