

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zatrask. kołk.	259049 3
płytk. podporowa	259031 41
łapki zaciskowej	259038 12
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
pasująca wymienna płytk. skrawająca	WN.. 0804..
wielk. płytki	8 mm
kod ISO uchwytu	A25R MWLNR/L08
Zestawy śrub,	259023 3
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zatrask. kołk. Typ 3	259049 3
łapka zaciskowa Typ 12	259038 12
płytk. podporowa Typ 41	259031 41
Zestawy śrub, 10 -elem. Typ 3	259023 3
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500