

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Klasa artykułu	21T

## Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	30 mm
kod ISO uchwytu	CKJNR/L2020K16
wielk. płytki	16 mm
śruby do zacisków	259021 3
sprężyna	259046 3
Wielkość chwytu	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	KNUX 1604.. R/L
zestawy tulejek sprężystych,	259044 3
płytki podporowa	259031 6
zacisk	259038 17
długość головки L <sub>1</sub>	32 mm
długość całkowita L	125 mm
Seria	QuickTurn
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
łapka zaciskowa Typ 17	259038 17
śruba do łapki zaciskowej Typ 3	259021 3
płytki podporowa Typ 6	259031 6
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 3	259044 3
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
sprężyna Typ 3	259046 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600