




KNUX 160410L Zestaw 10-elementowy, Gatunek: HBX130



Dane zamówienia

Numer katalogowy	251098 HBX130
GTIN	4045197664136
Klasa artykułu	22D

Opis

KNUX 160410L Zestaw 10-elementowy HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MG

zwijacz i łamacz wiórów: 3,2 mm

głębokość skrawania a_p : 1 - 6 mm

posuw f : 0,2 - 0,7 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min

Opis techniczny

promień naroża	1 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
posuw f	0,2 - 0,7 mm/obr,
zwijacz i łamacz wiórów	3,2 mm
Łamacz wiórów	MG
głębokość skrawania a_p	1 - 6 mm
Gatunek	HBX130
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160410L
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia