

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 32/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

zatrask. kołk.	259049 5
kod ISO uchwytu	A32S MWLNR/L08
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	40 mm
Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
łapki zaciskowej	259038 12
pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0804..
wielk. płytki	8 mm
płytki podporowa	259031 41
Zestawy śrub,	259023 3
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania $L_2$	31 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
łapka zaciskowa Typ 12	259038 12
zatrask. kołk. Typ 5	259049 5
płytki podporowa Typ 41	259031 41
Zestawy śrub, 10 -elem. Typ 3	259023 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500