

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	25 mm
łapki zaciskowej	259038 12
pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0804..
długość główki L ₁	31 mm
kod ISO uchwytu	MWLN/L 2525M08
zatrask. kołk.	259049 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
Zestawy śrub,	259023 2
wielk. płytki	8 mm
płytki podporowa	259031 41
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Zestawy śrub,10 -elem. Typ 2	259023 2
łapka zaciskowa Typ 12	259038 12
płytki podporowa Typ 41	259031 41
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
zatrask. kołek. Typ 2	259049 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500