

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	WN.. 0604..
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	25 mm
wielk. płytki	6 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
Dźwigienka	259015 14
śrubado dźwigni	259018 10
kod ISO uchwytu	A20Q PWLNR/L06
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	19 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	20 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
śrubado dźwigni Typ 10	259018 10
Dźwigienka Typ 14	259015 14
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500