

HEDI

Zwijacze kabla dla państw F, B, PL i CZ, Typ: 15N



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081195 15N
GTIN	4003644017003
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Zwijacz kabla z **przewodzonym, automatycznym mechanizmem nawijania i odwijania, z wielokrotną blokadą w obszarze jednego obrotu**; odporna na uderzenia, zamknięta **obudowa z tworzywa sztucznego**. Termiczne **zabezpieczenie przed przeciążeniem**, gruby kabel neoprenowy H07RN-F ze złączką przyłączeniową. łatwy montaż na ścianie lub stropie, **kąt obrotu 150°**.

Funkcja:

IP24: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania.

Zastosowanie:

Lepsza ergonomia dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz zapewnieniu porządku i zapobieżeniu wypadkom i urazom spowodowanym leżącymi na posadzce kablami.

wskazówka:

Zwijacze węży sprężynowe patrz nr 080066 do 080079.

Opis techniczny

materiał kabla	Guma neoprenowa
szerokość	185 mm
rodzaj przewodu	3G1,5

długość	325 mm
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	2000 (16 A) W
długość przewodu	15 m
typ	15N
wysokość	275 mm
klasa przewodu	H07RN-F
materiał obudowy	z tworzywa sztucznego
napięcie znamionowe	250 V
stopień ochrony IP	IP 24
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Typ wtyczki wejściowej	E
Rodzaj produktu	Zwijacze kabla