



## Korpus KOMET®, 4×D, Ø D: 40 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	236653 40
GTIN	4047109076280
Klasa artykułu	24K

### Opis

#### Wykonanie:

- **pewność obróbki do 4×D.**
- **sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

#### Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

#### wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasują do koronki wiertła: 40 - 45 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 185 mm

Ø korpusu  $d_1$ : 38,5 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 235 mm

Ø  $D_s$  chwytu ABS®: 63 mm

### Opis techniczny

pasują do koronki wiertła	40 - 45 mm
Ø korpusu $d_1$	38,5 mm
długość całkowita $L_{ges}$	235 mm
Ø $D_s$ chwytu ABS®	63 mm
Długość użyteczna $L_1$	185 mm
Ø nomin. D	40

Głębokość wiercenia dla wiertła z płytkami skrawającymi do	4×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi