

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/08mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251917 20/08
GTIN	4045197651396
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 2
długość główki L ₁	20 mm
Dźwigienka	259015 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0804..
płytki podporowa	259031 40
zestaw kołków sprężystych	259047 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
wielk. płytki	8 mm
kod ISO uchwytu	PWLNRL 2020K08
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
Bit Precision Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
płytki podporowa Typ 40	259031 40
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500