

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 32/08 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/08 mm kod ISO uchwytu: A32S PWLNR/L08

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: WN.. 0804..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

płytki podporowa	259031 40
zestaw kołków sprężystych	259047 2
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
Dźwigienka	259015 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0804..
Długość wysięgu L_1	130 mm
wielk. płytki	8 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Przesunięcie osi L_3	22 mm
śrubado dźwigni	259018 2
kod ISO uchwytu	A32S PWLNR/L08

Ø chwytu	32 mm
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L ₂	31 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Dźwigienka	259000
Wkręt do dźwigienki	259100
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
płytki podporowa	259579
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
płytki podporowa Typ 40	259031 40
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2