

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	21 mm
kod ISO uchwyty	A16M PWLNR/L06
Przesunięcie osi L_3	11 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0604..
Dźwigienka	259015 14
wielk. płytki	6 mm
śrubado dźwigni	259018 10
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	15,25 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	16 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm

674242 2

Dźwigienka Typ 14

259015 14

śrubado dźwigni Typ 10

259018 10

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500