

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	15 mm
płytką podporowa	259031 37
pasująca wymienna płytką skrawającą	SN.. 1506..
Wielkość chwytu	25 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 4
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
śrubado dźwigni	259018 11
długość główki L ₁	30 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
Dźwigienka	259015 12
kod ISO uchwytu	PSKNR/L 2525M15
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
płytką podporowa Typ 37	259031 37
Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500