

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	6 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	21 mm
Dźwigienka	259015 14
pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0604..
kod ISO uchwyty	A16M PWLNR/L06
Przesunięcie osi L_3	11 mm
śrubado dźwigni	259018 10
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	15,25 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	16 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 10

259018 10

Dźwigienka Typ 14

259015 14

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm

674242 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500