

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	20,5 mm
płytki podporowa	269005 3
śruba do płytki podporowej	269013 2
śruby mocujące	269028 2
wielk. płytki	11 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
Wielkość chwytu	20 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 2020K11
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

płytki podporowa Typ 3

269005 3

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500