

**Oprawki, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251112 25/15
GTIN	4045197656773
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwyty	PSSNR/L 2525M15
zestaw kołków sprężystych	259047 4
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
długość główki L <sub>1</sub>	35 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	SN.. 1506..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
Wielkość chwytu	25 mm
płytki podporowa	259031 37
wielk. płytki	15 mm
Dźwigienka	259015 12
śrubado dźwigni	259018 11
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6
płytki podporowe Typ 37	259031 37
Bit Precision Bit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500