

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/06 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 20/06 mm kod ISO uchwytu: A20Q PWLNR/L06

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: WN.. 0604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	80 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
Dźwigienka	259015 14
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
śrubado dźwigni	259018 10
wielk. płytki	6 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	WN.. 0604..
kod ISO uchwytu	A20Q PWLNR/L06
\varnothing chwytu	20 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	19 mm

Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Dźwigienka	259075
Wkręt do dźwigienki	259140
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
Dźwigienka Typ 14	259015 14
Wkręt do dźwigienki Typ 10	259018 10