

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 10/07mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260307 10/07
GTIN	4045197654885
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 22
pasująca wymienna płytką skrawająca	DC.. 0702..
Wielkość chwytu	10 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
długość główki L ₁	7 mm
wielk. płytki	7 mm
kod ISO uchwytu	SDHCR/L 1010E07
długość całkowita L	70 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500