

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 2525M11
Wielkość chwytu	25 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
płytki podporowa	269005 3
długość główki L ₁	21,5 mm
śruby mocujące	269028 2
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 2

269028 2

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

płytki podporowa Typ 3

269005 3

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500