

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 25/08 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 25/08 mm kod ISO uchwytu: A25R PWLNR/L08

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: WN.. 0804..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 32 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 17 mm

**Opis techniczny**

zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0804..
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	32 mm
śrubado dźwigni	259018 8
wielk. płytki	8 mm
Długość wysięgu $L_1$	100 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
płytki podporowa	259031 40
kod ISO uchwytu	A25R PWLNR/L08
Dźwigienka	259015 2

Ø chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	24 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259130
Dźwigienka	259000
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
płytką podporowa	259579
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkręt do dźwigienki Typ 8	259018 8
płytką podporowa Typ 40	259031 40
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2