

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/07mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260307 12/07
GTIN	4045197654892
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	12 mm
śruby mocujące	269028 22
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	SDHCR/L 1212F07
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
Wielkość chwytu	12 mm
długość całkowita L	80 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500