

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 32/08 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Klasa artykułu	21T

## Opis

Wytaczaki stalowe 32/08 mm kod ISO uchwytu: A32S PWLNR/L08

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: WN.. 0804..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 40 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 22 mm

## Opis techniczny

Dźwigienka	259015 2
wielk. płytki	8 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
płytko podporowa	259031 40
śrubado dźwigni	259018 2
Długość wysięgu $L_1$	130 mm
Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
kod ISO uchwytu	A32S PWLNR/L08
pasująca wymienna płytko skrawająca	WN.. 0804..
Miejsce połączenia / podziału	32 mm

Ø chwytu	32 mm
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	31 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259100
Dźwigienka	259000
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
płytki podporowa	259579
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
płytki podporowa Typ 40	259031 40