

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260309 10/07
GTIN	4045197655349
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	SDJCR/L 1010E07
śruby mocujące	269028 22
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	DC.. 0702..
długość główki L ₁	13 mm
Wielkość chwytu	10 mm
wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	70 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500