

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251113 25/12
GTIN	4045197650887
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 2
płytko podporowa	259031 20
Dźwigienka	259015 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SN.. 1204..
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 2525M12
wielk. płytki	12 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość główki L ₁	29 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
płytki podporowe Typ 20	259031 20
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500