

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251113 25/15
GTIN	4045197656797
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	35 mm
Dźwigienka	259015 12
Wielkość chwytu	25 mm
wielk. płytki	15 mm
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 2525M15
zestawy tulejek sprężystych, pasująca wymienna płytka skrawająca	259044 6 SN.. 1506..
zestaw kołków sprężystych	259047 4
płytki podporowa	259031 37
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
śrubado dźwigni	259018 11
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6
płytki podporowe Typ 37	259031 37
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500