

HOLEX®**CCMT 09T308 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260215 HBX020
GTIN	4045197668653
Klasa artykułu	22D

Opis

CCMT 09T308 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 3,75 mmposuw f : 0,06 - 0,36 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min
głębokość skrawania a_p	0,1 - 3,75 mm
posuw f	0,06 - 0,36 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe

Gatunek	HBX020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Noże
Seria	Noże eco
Seria	Głowice skrawające
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,