

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251111 25/15
GTIN	4045197656766
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporowa	259031 37
Dźwigienka	259015 12
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
zestaw kołków sprężystych	259047 4
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
kod ISO uchwytu	PSKNR/L 2525M15
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	SN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
wielk. płytki	15 mm
śrubado dźwigni	259018 11
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

płytki podporowa Typ 37	259031 37
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
Dźwigienka Typ 12	259015 12
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500