

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260306 16/11
GTIN	4045197652522
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 2
kod ISO uchwytu	SDHCR/L 1616H11
Wielkość chwytu	16 mm
długość główki L <sub>1</sub>	12 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
płytki podporowa	269005 3
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

**Akcesoria**

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 2

269028 2

śruby mocujące Typ 22

269028 22

płytki podporowa Typ 3

269005 3

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500