

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260309 20/11
GTIN	4045197652638
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
długość główki L ₁	20,5 mm
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śruby mocujące	269028 2
śruba do płytki podporowej	269013 2
płytki podporowa	269005 3
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 2020K11
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22

śruby mocujące Typ 2

269028 2

płytki podporowa Typ 3

269005 3

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500